

粘性測定装置

model: TSM-20

本装置は、ビームペンディング法によりガラスの粘性を測定します。

原理

ASTM C 598による



仕様

設定温度範囲	: 室温～900℃
測定範囲	: 10^{10} ～ 10^{14} ポイズ
試料形状	: 5*5*100mm
電源	: AC100V 3kW
外形寸法	: 1000*600*1300mm
重量	: 80kg

有限会社 折原製作所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-47-15

TEL 03-3985-9531 FAX 03-3985-9532

<http://www.ori-hara-ss.co.jp> e-mail ori-hara@ori-hara-ss.co.jp