

ガラス表面応力計

model: GSM-01

本体標準価格 ¥800,000

強化ガラスの表面応力がどこでも測れます。

従来の測定方法で測りにくかった屋外でも測定が正確、迅速に行えるようになりました。



- ❖ 直読式なので測定時の個人差が小さく迅速
- ❖ 小型でバッテリー式のためどこでも測定可
- ❖ JISR3222に規定されている測定方法

仕 様

測定範囲	: 10-1500Mpa
測定精度	: ±20Mpa
分解能	: ±10Mpa
光源	: 発行ダイオード 590±10nm
測定対象	: フロート法ガラス
測定時間	: 連続3時間
電源	: 単3電池4本
寸法	: 70*140*200mm
重量	: 1.5kg

有限会社 折原製作所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-47-15

TEL 03-3985-9531 FAX 03-3985-9532

<http://www.ori-hara-ss.co.jp> e-mail ori-hara@ori-hara-ss.co.jp